



**SENNHEISER**



## Hvor og hvornår kan **Sennheiser Tourguide 2020-D** anvendes ?

Systemet er velegnet både til arrangementer, hvor mobilitet er vigtig, eksempelvis museums-, virksomheds-/fabriks-rundvisninger, workshops, undervisning eller møder, men også velegnet til fastinstallation på en given lokation f.eks. i en kirke, i et auditorium, i et teater eller i en arena.

**Rundvisninger**; systemet sikrer, at det der bliver sagt, bliver hørt, på fabrikker, ved attraktioner eller andre seværdigheder, også selvom; at gruppen er lille eller stor, at der er flere samtidige grupper, at der er baggrundsstøj, at der kan være trangt med plads som gør at afstanden til taleren øges og bliver stor.

**Hvisketolkning**; systemet sikrer, at det der bliver sagt, bliver forstået via tolkning til andre sprog. Tolkning hvor tolken enten hvisker uden tolkeboks, men systemet kan også anvendes hvor tolken sidder i tolkeboks.

**Teleslyngesystem**; systemet har været anvendt både fastinstalleret og mobilt, som et teknisk hjælpemiddel for hørehæmmede i både offentlige og private bygninger.

## Hvorfor vælge **Sennheiser Tourguide 2020-D** ?

**Kommunikation**. Vær sikker på at dine gæster/kunder får den bedste oplevelse ved besøget og tydeligt kan høre den vigtige information. Systemet sikrer, at det der bliver sagt, bliver hørt.

**Image**. Systemet er i høj kvalitet og bidrager til at skabe et professionelt image og forbinder din virksomhed med kvalitet, innovation og kundepleje.


**Sikkerhed**. Sikkerhed er et vigtigt mål i alle anlæg og at have en uafbrudt kommunikation vil sikre at dine kunder hører dine vigtige instruktioner og bliver sammen med gruppen.

**Effektivitet**. Med almindelig rundvisninger er guiden ofte begrænset til små grupper, hvor de er nødt til at råbe for at blive hørt. Med Tourguide kan du klare rundvisninger fra 1 gæst til mere end 100 gæster og aldrig overanstrenge din stemme.

**Fleksibilitet**. Det får du ved eget valg af gruppernes størrelser og antallet af grupper ved samtidige rundvisninger (op til i alt 6 grupper/guide).

**Simpelt**. Systemet er utroligt nemt at installere og bruge. Fra det tidspunkt du åbner boksen, kan du være oppe at køre inden for få minutter og se positive resultater med det samme.

**God omtale**. Dine gæster vil huske besøget som en god succesfuld oplevelse og vil givetvis anbefale andre et besøg hos dig.





De 3 hovedelementer i **Tourguide 2020-D**.

I Tourguide 2020 systemet er der tre hovedelementer, der skal indgå minimum en sender, et antal modtagere og en batteri-genoplader til udstyret. Herunder nævnes mulighederne og de bør nøje overvejes til jeres applikation.



### **SORT: HS 2-EW BK (BEIGE: HS2-EW BE)**

Headset mikrofon passer sammen med trådløs Tourguide lommeseender. Fås i beige og sort. Kugle-karakteristik, sved- og vandresistent, kapslen er den populære MKE 2. Talerens kropsprog begrænses ikke af ledninger og teknisk udstyr.

Sort #508530

Beige #508531



### **SK 2020-D**

Lommeseender inkl. genopladelig batteripakke "BA2015". Kan genoplades direkte i laderen EZL 2020-20L. Batteritid 10 timers med BA 2015. Har 6 kanaler i det licensfrie frekvensområde (863-865 MHz) for Europa. Der tales oftest via headset-mikrofon, så talerens kropsprog ikke begrænses af ledninger og teknisk udstyr. Rækkevidde op til 100 meter.

#500548



## SKM2020-D

Håndholdt sender inkl. genopladelig batteripakke "BA2015". Batteriet skal genoplades i laderen EZL 2020-20L. Batteritid 10 timers med BA 2015. Har 6 kanaler i det licensfrie frekvensområde (863-865 Hz) for Europa. Velegnet såfremt taleren / guiden modtager spørgsmål fra gæsterne. Med et headset vel taleren blot gentage gæstens spørgsmål, så alle hører spørgsmålet. Rækkevidde op til 100 meter.

#500894



## SR 2020-D

Racksender inkl. teleskopantenne + strømforsyning. Har 6 kanaler i det licensfrie frekvensområde (863-865 MHz) for Europa. Anvendes til tolkning eller teleslyngesystem i både faste installationer såsom til mobilt brug. Racksenderen giver mulighed for at sende den samlet lyd (det samlet mix) fra et eksisterende anlæg ud trådløst til modtagerne. Rækkevidde op til 100 meter. 8 kanaler kan opnås sammen med L2021-40L i racksenderen conference mode.

#500550



## HDE 2020-D II

Stethoset med bagbelyst display, kanalvælger og volumehjul. Autosluk, batterispare-funktion når stængerne slås ind. Modtageren har et indbygget genopladeligt batteri som kan genoplades når hele enheden sættes i laderne EZL 2020-20L, L2020-10L eller L2021-40L. Batteritid 8 timer. Har 6 kanaler i det licensfrie frekvensområde (863-865 MHz) for Europa.

#504796



## EK 2020-D II

Lommemodtager med tænd og sluk-knappe, bagbelyst display, kanalvælger og volumehjul. Modtageren har et indbygget genopladeligt batteri som kan genoplades når hele enheden sættes i laderne EZL 2020-20L, L2020-10L eller L2021-40L. Batteritid 16 timer. Har 6 kanaler i det licensfrie frekvensområde (863-865 MHz) for Europa. Anvendes sammen hovedtelefoner eller telehals-slynge (se billeder herunder). Anbefales til lange møder pga komfort.

#504794





## L2020-10L

Bord- / rackmonterbar lader til genopladning af 10 stk. HDE og EK2020-D. Kan kaskadekobles.  
#VSSVSL202010



## EZL 2020-20L

Ladestationskuffert til 20 stk. HDE / EK 2020-D.  
Ladestation til 2 stk. BA2015 / SK2020-sendere.  
Kopi-knap for synkronisering af alle modtagere.  
#500542



## L2021-40L

Ladestationskuffert til 40 stk. HDE / EK 2020-D. Kopi-knap for synkronisering af alle modtagere.  
Velegnet til større installationer eller konferencer.  
#502037



## L 2015

Ladestationskuffert til 2 stk. SK2020-D lommemodtager eller BA2015 genopladelig batteri-pakke.  
Ladestation til 2 stk. BA2015 / SK2020-D.  
Excl. strømforsyning NT1-1. #009828  
NT 1-1. #503158



## Antenner til fastinstallation



### A 1031-U

Rundstrålet passiv antenne. Kan benyttes i frekvensområde 450-960 MHz. #004645



### A 5000-CP

Cirkulær polariseret antenne. Kan benyttes i frekvensområde 450-960 MHz. Velegnet til store lokationer som f.eks teatre og arenaer. #500887



### König & Meyer antennebeslag

Beslag til væg- / loftmonteret antenner. Kan anvendes på A 1031-U og A5000-CP. #NDKM2418531755



### Lowloss Kabel #NDBNC-CLL 5

Færdiglavet 5 meter lowloss og fleksibelt kabel med BNC/BNC. Benyt max. 5 meter ved brug sammen med SR2020-D + antenne.



#### HP 02-100

Sælges kun i bulkpakke a 20 stk. Hovedtelefon hovedbåren 100cm kabel, 70g, 20 - 20,000Hz, 32 Ohm, 3.5mm stereo lige minijack-stik.

#505965 (med 100 cm ledning)

#505966 (HP 02-140 med 140 cm ledning)



#### NP 02-100

Sælges kun i bulkpakke a 20 stk. Hovedtelefon nakkebåren, 100cm kabel, 52g, 20 - 20,000Hz, 32 Ohm, 3.5mm stereo lige minijack-stik. #505967



#### HPH 02 - hygiejne cover

Kontakt Dectel via 70276669, [dectel@dectel.dk](mailto:dectel@dectel.dk) eller [www.dectel.dk](http://www.dectel.dk) hygiejne-cover #092821 eller modeltype HPH02 (kolti 50 stk.)



#### GZR 2020

Trolley, vogn for ladekufferten EZL 2020-20L.


Excl. EZL 2020-20L. #502191





### SORTE ØREPUDER

Ekstra sorte ørepuder i gummi. Pakke leveres med 5 par (dvs. 10 stk.)  
#531435



### HNP 02-EP

Sælges kun i bulkpakke med 5 stk. Ekstra løse skumhætter til HP 02 / NP 02  
#505978



### VINDHÆTTE (PELS)

Husk altid vindbeskyttelse til headmik'en, hvis den benyttes udendørs.  
#566229



### SIKRING AF EK2020-D

Sikring mod tab, så kan det klares med en simpel nøglering (Ø5cm), hvorefter man kan benytte f.eks. egne reklame nøglehænger om nakken.



**Rundvisninger;** mobilt brug, 1 guide (lommesender + headmik) + 20 gæster (lommemodtager + hovedtelefoner) + 1 transportkuffert (til transport, opbevaring og genopladning)



1 stk. HS 2-EW  
1 stk. SK 2020-D  
20 stk. EK 2020-D

1 stk. HP 02-100 (kolti af 20 stk.)  
1 stk. EZL 2020-20  
1 stk. Strømkabel

**Tolkning;** medium setup, mobilt brug, 1 guide (lommesender + headmik) + 10 lyttere (lommemodtager + hovedtelefoner) + 1 bordlader til tolkens lommesender (til opbevaring og genopladning) + 1 bord- / rackmonterbar-lader til lytternes modtagere.



1 stk. HS 2-EW  
1 stk. SK 2020-D  
10 stk. EK 2020-D

1 stk. HP 02-100 (kolti af 20 stk.)  
1 stk. EZL 2020-20  
1 stk. Strømkabel

1 stk. L2015  
1 stk. NT 1-1



**Teleslynge;** fastinstallation, 1 mix fra lydkilde (sendes via racksender + antenne) + 10 lyttere (lommemodtager + telehalslynge) + 1 bord- / rackmonterbar-lader til lytternes modtagere.



1 stk. SR 2020  
1 stk. Antennebeslag  
1 stk. A 1031-U

10 stk. EK 2020  
10 stk. EZT 3012  
1 stk. L2020-10L

Det er dit valg. Det behøver ikke være som de meste solgte løsninger.  
Du kan sagtens udskifte f.eks.

Senderen til



eller



eller



Modtageren til



eller



Laderen til



eller



eller





Referencer



Vestas®

KNAUF

nobia



NAALAKKERSUISUT  
GOVERNMENT OF GREENLAND



FOLKETINGET



SKT. CLEMENS KIRKE






Referencer



THORVALDSEN MUSEUM



Aage Vestergaard Larsen A/S  
Mere end 45 års erfaring med genanvendelse af plast



GREEN SOLUTION HOUSE